

Кювета газовая термостатируемая КГТ01

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Кювета газовая термостатируемая КГТ01

Кювета имеет фиксированную длину оптического пути 100 мм и предназначена для исследования газов, газовых смесей и паров в проточном или статическом режиме методом ИК-спектроскопии на пропускание с возможностью поддержания или изменения температуры образца. Кювета устанавливается в спектрометр и присоединяется с помощью газотранспортной трубки к источнику исследуемых газовых образцов.

В кювете используются сменные оптические окна из материалов ZnSe и KBr. Возможность нагревания до 250°C позволяет избежать конденсации и осаждения поступающих в кювету летучих веществ. Управление встроенными нагревателями и датчиком температуры кюветы осуществляется с помощью контроллера температуры (входит в комплект поставки).

Материал корпуса кюветы — нержавеющая сталь. Для установки в ИК фурье-спектрометр ФСМ кювета оснащена стандартной платформой.

Технические характеристики

Длина оптического пути, мм	100
Рабочий диапазон давлений, мбар	1-1300
Материал окон кюветы	ZnSe, KBr
Диаметр и толщина окон, мм	30x4
Диаметр (внешний) штуцера, мм	7
Максимальная мощность нагревателя, Вт	150
Максимально допустимый нагрев кюветы, °C	255
Рабочий диапазон температур кюветы, °C 20-250	20-250
Погрешность поддержания температуры, %	±0,5
Объем кюветы, см ³	24
Габариты кюветы, мм	145×100×218
Масса кюветы, кг	3
Габариты контроллера температуры, мм	255x155x130
Масса контроллера температуры, кг	2,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://infraspек.нт-рт.ру> | эл. почта: ikf@nt-rt.ru